

# Conduit Gland Straight

Quick-Mounting System for Polyflex PA 6 Conduit



**Material:**

- Polyamide 66

**Technical properties:**

- Easy and tight single hand mounting
- Insert tube in the "closed" gland
- Special click-in system
- Conical sealing on the corrugated tube
- Gray available
- Thread side sealed by integral sealing ridges
- Conduit can be rotated within the mounting gland
- Halogen free

**Applications:**

- All fields using conduit

**Mounting instructions:**

Insert the conduit with a short twist all the way into the end of the SEM conduit gland. Pull the tube back slightly to latch it securely.

Temperature Range
-40 to 120°C (-40 to 248°F)



Thread	Fits for NW	D mm	SW mm	A mm	B mm	C mm	Cat. No. Black	Std. Pk.
<b>PG</b>								
PG 7	7.5	11.0	14.0	19.0	18.0	34.0	3805028	50
PG 7	8.5	11.0	16.0	20.6	20.0	35.0	3805012	50
PG 9	10	12.0	17.0	21.6	22.0	36.0	3805004	50
PG 11	12 + 13	12.0	20.0	25.5	25.0	38.0	3805009	50
PG 13.5	17	13.0	27.0	34.5	31.0	43.0	3805005	50
PG 16	17	13.0	27.0	34.5	31.0	43.0	3805006	50
PG 21	22	13.0	32.0	40.5	36.0	48.0	3805023	25
PG 21	23	13.0	34.0	42.5	38.0	48.0	3805014	25
PG 29	29	15.0	41.0	49.5	46.0	52.0	3805016	20
PG 36	37	17.0	50.0	59.0	55.0	62.0	3805018	10
PG 48	50	19.0	64.0	72.0	72.0	68.0	3805021	5
<b>Metric</b>								
M 12 x 1.5	7.5	11.0	14.0	19.0	18.0	34.0	3805047	50
M 12 x 1.5	8.5	11.0	16.0	20.6	20.0	35.0	3805011	50
M 16 x 1.5	10	12.0	17.0	21.6	22.0	36.0	3805001	50
M 16 x 1.5	12 + 13	12.0	20.0	25.5	25.0	38.0	3805007	50
M 20 x 1.5	12 + 13	12.0	20.0	25.5	25.0	38.0	3805008	50
M 20 x 1.5	17	13.0	27.0	34.5	31.0	43.0	3805002	50
M 25 x 1.5	22	13.0	32.0	40.5	36.0	48.0	3805022	25
M 25 x 1.5	23	13.0	34.0	42.5	38.0	48.0	3805013	25
M 32 x 1.5	29	15.0	41.0	49.5	46.0	52.0	3805015	20
M 40 x 1.5	37	17.0	50.0	59.0	55.0	62.0	3805017	10
M 63 x 1.5	50	19.0	64.0	72.0	72.0	68.0	3805020	5



**This is one of our most popular series and is usually kept in stock.**

\*With O-ring, see page 39.  
Locknuts sold separately, see page 24.

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9