






LOC	2157	REVISONS						
AI	-	ANCIENNES						
POLYMER NO.		P	LYA	DESCRIPTION	DATE	QWA	APPO	
		B		Zeichnung erstellt	28AUG2007	MDA	-	
		C		SEE ECR-08-023451	17SEP2008	MDA	ASC	
		D		SEE ECR-08-029645	13JAN2009	MDA	ASC	
		E		RIBS ADDED ON LOCKING LATCHES	16APR2010	MDA	ASC	
		F		SEE ECR-13-007459	02MAY2013	MDA	DMF	

Kodierungen
CODINGS
1:1


$$Y - Y$$


6 MOVING AREA OF RETAINER 1.5
Verschiebeweg der Kontaktsicherung



NOTES
Bemerkungen

- 1 ONLY THE GERMAN LANGUAGE VERSION IS AUTHORITY
Massgebend ist nur der deutsche Text
- 2 FUNCTIONAL MEASUREMENTS MARKED WITH  ARE DOCUMENTED
IN THE EMPB. NOT MARKED MEASUREMENTS ARE MEASURED, BUT NOT
DOCUMENTED IN THE EMPB. DEVIATIONS HAVE TO BE CORRECTED.
Funktionsbestimmende Masse, die mit  gekennzeichnet sind,
werden im EMPB dokumentiert. Nicht gekennzeichnete Masse werden
ebenfalls ausgemessen, aber nicht im EMPB dokumentiert. Abweichungen
sind zu korrigieren.
- 3 USABLE CONTACTS AMP MCP 1.2
SEE TC CONNECTIVITY-NO. 1452674 Version B
Verwendbare Kontakte AMP MCP 1.2
siehe TC Connectivity-Zeichnung 1452674 Ausfuehrung B
- USABLE CONTACTS AMP MCP 2.8
SEE TC CONNECTIVITY-NO. 1355036 Version B
Verwendbare Kontakte AMP MCP 2.8
siehe TC Connectivity-Zeichnung 1355036 Ausfuehrung B
- USABLE CONTACTS AMP MCP 6.3
SEE TC CONNECTIVITY-NO. 1241438 Version C
Verwendbare Kontakte AMP MCP 6.3
siehe TC Connectivity-Zeichnung 1241438 Ausfuehrung C
- 4 CAVITY NO. 1 AND 12 ACC. TO AMP MCP.3 CONTACT
CAVITY NO. 1 AND 13 MAX. WIRE SIZE RANGE 4mm² / MAX DIA. 4.4mm.
FLR PERMITTED. NUMBER OF PIERCES SEE CABLE HARNESS DRAWINGS
THE PERMISSIBLE CURRENT CARRYING CAPACITY OF THE AMP MCP.3-SYSTEM
CONTACT SEE IN THE PRODUCT SPECIFICATION NO. 108-18718

Kammern 1 und 13 passend fuer AMP MCP.6.3-Kontakt
Kammern 1 und 13: max. zulassiger Leitungsquerschnitt 4mm² FLR / Max. Iso Leitungsdurchmesser 4.4mm.
Die Stueckzahl ist im Leitungsschild festgelegt.
Die zulässige Strombelastbarkeit fuer die einzelnen Kontakte ist der Spezifikation fuer AMP MCP.6.3Kontakt 108-10718 zu entnehmen

CAVITY NO. 25 AND 38: ACC. TO AMP MCP2.8 CONTACT
CAVITY NO. 25 AND 38: MAX. WIRE SIZE RANGE 2.5mm² / MAX DIA. 3.0mm,
FLR PERMITTED. NUMBER OF PIECES SEE CABLE HARNESS DRAWINGS
THE PERMISSIBLE CURRENT CARRYING CAPACITY OF THE AMP MCP2.8-SYSTEM
CONTACT SEE IN THE PRODUCT SPECIFICATION NO. 108-18513


Kammern 25 und 38 passend fuer AMP MCP2.8 Kontakt
Kammern 25 und 38 max. zulaessiger Leitungsquerschnitt 2.5mm² FLR / max. Iso Leitungsdurchmesser 3.0mm.
Die Stückzahl ist im Leitungssatz festgelegt.
Die zulaessige Strombelastbarkeit fuer die einzelnen Kontakte ist der Spezifikation fuer AMP MCP2.8Kontakt 108-18513 zu entnehmen

REMAINING CAVITIES ACCORDING TO AMP MCP 1.2 CONTACT
MAX. WIRE SIZE RANGE 1mm² FLR PERMITTED / MAX DIA.2.1mm.
NUMBER OF PIECES SEE CABLE HARNESS DRAWINGS
THE PERMISSIBLE CURRENT CARRYING CAPACITY OF THE AMP MCP 1.2
CONTACT SEE IN THE PRODUCT SPECIFICATION NO. 108-18782


Restliche Kammern passend für AMP MCP 1.2 Kontakt
max. zulaessiger Leitungsquerschnitt 1mm² FLR / max. Iso Leitungsdurchmesser 2.1mm.
Die Steckzahl ist im Leitungssatz festgelegt.
Die zulaessige Strombelastbarkeit fuer die einzelnen Kontakte ist der
Spezifikation fuer AMP MCP 1.2 Kontakt 108-1872 zu entnehmen

- | | |
|---|--|
| 5 | SUPPLIER-MARK
Lieferantenkennzeichnung |
| 6 | SUPPLY CONDITION: RETAINER IN PRELOCKED POSITION
Auslieferungszustand: Zweite Kontaktsicherung in Vorraststellung |
| 7 | TE CONNECTIVITY ORDER-NR.
TE Connectivity Bestell-Nr. |
| 8 | ACCORDING TO INTERFACE DRAWING
SEE TE CONNECTIVITY-NR. 114-18771
Passend zur Schnittstellen-Zeichnung
siehe TE Connectivity-Nr. 114-18771 |


2-1670442-9 AS SHOWN
2-1670442-9 wie gezeichnet

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT Diese Zeichnung ist ein kontrolliertes Dokument		DWG: Dauber 72SEP2007 APP: schnebel		 TE Connectivity	
DIMENSIONS: MAßSTÄBE:		NAME:		MIXED HOUSING, 38POS. Hybrid Gehäuse 38pol. AMP MCP 1.2, AMP MCP 2.8, AMP MCP 6.3	
		PROJECT: 108-94056 PART: 108-94056-1 REV: 1		SIZE: 108-94056-1 CASE CODE: 108-94056-1 DRAWING NO: 108-94056-1 DATE: 10/20/07 DESIGNED BY: A010779 CHECKED BY: 108-94056-1	
MATERIAL: F10-100B/REF: 108-94056-1		LAST DRAWING: 108-94056-1		SHEET: 108-94056-1 OF: 108-94056-1 REV: 108-94056-1	
CUSTOMER DRAWING: 108-94056-1		108-94056-1			


RETAINER IN END POSITION
Kontaktsicherung in Endraststellung



1:1



1:1



2-1670442-9	B	Buchsengehäuse 38pol. CONNECTOR 38POS.	F	0.039	1	38 pol. Dichtung 38 POS. SEALING	MVG-30 Elastosil LR3080-Wacker	natur/NATURE	4
					1	38 pol. Kammerring 38 POS. CAVITY BLOCK	PAGE-6F30 Ultramid A3G6/BASF	natur/NATURE	2
					1	38 pol. Kontaktsicherung 38 POS. RETAINER	PAGE-6F15 Ultramid A3G6/BASF	grau/GREY	3
					1	38 pol. Gehäuse 38 POS. HOUSING	PAGE-6F30 Ultramid A3G6/BASF	aeht./SIM. RAL 7037 schwarz/BLACK RAL 9011	1
TE Connectivity Bestell-Nr. ORDER-NO.	COD	Benennung TITLE	REV	Masse (kg) MASS (kg)	QTY	Benennung Einzeiltel TITLE	Werkstoff MATERIAL	Oberflaeche/Farbe SURFACE/COLOR	Pos. ITEM

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9