

|   |   |   |   |   |   |   |           |                              |    |
|---|---|---|---|---|---|---|-----------|------------------------------|----|
|   |   |   |   |   |   |   |           |                              | 73 |
| - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1426222   | PRINT, APPLICATOR LOG SHEET  | 72 |
| - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1338705-1 | DOCUMENTATION PACKAGE        | 71 |
|   |   |   |   |   |   |   |           |                              | 70 |
|   |   |   |   |   |   |   |           |                              | 69 |
|   |   |   |   |   |   |   |           |                              | 68 |
| - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 461264-1  | PLATE, IDENTIFICATION        | 67 |
| - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21017-2   | SCR,DRIVE (#2x.19) ID PLATE  | 66 |
|   |   |   |   |   |   |   |           |                              | 65 |
| - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 986950-1  | WASHER, FLAT PRECISION       | 64 |
| - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3-18031-0 | SCR,SKT SET (M6X6)RAM        | 63 |
| - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18023-9   | SCR,SHC (M4X6) IN5 DISC      | 62 |
| - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1-18024-5 | SCR,BHC (M5X25)DRAG          | 61 |
| - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18024-7   | SCR,BHC (M4X10) ANVIL        | 60 |
| - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5-18022-2 | SCR,HEX (M4X8) FEED FINGER   | 59 |
|   |   |   |   |   |   |   |           |                              | 58 |
|   |   |   |   |   |   |   |           |                              | 57 |
| - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1338685-1 | PAWL, FEED                   | 56 |
|   |   |   |   |   |   |   |           |                              | 55 |
|   | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18024-8   | SCR,BHC (M4X12) SHEAR HOLDER | 54 |


|   |   |   |   |   |   |   |           |                               |    |
|---|---|---|---|---|---|---|-----------|-------------------------------|----|
|   | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18024-3   | SCR, BHC (M4X125) NUT, HOLDER | 34 |
| - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18030-1   | NUT, HEX (M3) HOLD DOWN       | 52 |
| - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 811242-5  | BUMPER, HOLDDOWN              | 51 |
| - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 690753-2  | SPACER, TONKER                | 50 |
| - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18024-3   | SCR, BHC (M3X10) CAM          | 49 |
| - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1338675-1 | CAM, PRE FEED 30 & 40 mm ST   | 48 |
| - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1338676-1 | CAM, POST FEED 30 & 40 mm ST  | 47 |
| - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1320999-3 | APPLICATOR BASIC SUBASSY      | 46 |
| - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 690191-1  | PLUG, NYLON                   | 45 |
| - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1338660-1 | RAM                           | 44 |
| - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 690125-1  | WASHER, LAMINATED             | 43 |
| - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 690124-1  | WASHER, RAM                   | 42 |
| - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-18024-6 | SCR, BHC (M8X25) RAM          | 41 |
| - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23241-1   | BALL, STEEL                   | 40 |
| - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-22278-7 | SPRING, COMPRESSION           | 39 |
| - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1320922-1 | DISC, INSULATION              | 38 |
| - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 354777-1  | WIRE DISC, PLASTIC            | 37 |
| - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22480-5   | WASHER, SPRING                | 36 |
| - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 690212-1  | POST, RAM                     | 35 |
| - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1320934-1 | SUPPORT, TERMINAL             | 34 |
| - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1-18024-0 | SCR, BHC (M4X20) STRIP GUIDE  | 33 |

|   |   |   |   |   |   |   |            |                                |    |
|---|---|---|---|---|---|---|------------|--------------------------------|----|
| - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18024-0    | SCR,SHC (M4X20) STRIP GUIDE    | 35 |
| - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18027-2    | WASHER, FLAT (M4)              | 32 |
| - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1-18023-2  | SCR,SKT CAP(M4X12) MOUNT BLOCK | 31 |
| - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1320908-4  | SPACER, STRIP GUIDE            | 30 |
| - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1633073-1  | STRIP GUIDE PLATE ASSY         | 29 |
| - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-455888-0 | SPACER, FRONT SHEAR DEP        | 28 |
| - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1-22284-0  | SPRING, DRAG                   | 27 |
| - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 356835-1   | LEVER, DRAG RELEASE            | 26 |
| - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 240792-1   | DRAG, TERMINAL                 | 25 |
| - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1320928-1  | PLATE, STRIP GUIDE             | 24 |
| - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 980371-4   | SCR,SHC SHLD                   | 23 |
| - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 690472-2   | STRIPPER                       | 22 |
| - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-18023-1  | SCR,SHC (M4X10) STRIPPER       | 21 |
| - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18025-2    | WASHER, LOCK (M4) STRIPPER     | 20 |
| - | - | 1 | - | - | 1 | - | 690472-1   | STRIPPER                       | 19 |

|     |     |     |     |    |    |    |   |             |                               |         |
|-----|-----|-----|-----|----|----|----|---|-------------|-------------------------------|---------|
|     | -   | 1   | -   | -  | 1  | -  | - | 1338684-1   | HOLDER, SHEAR, FRONT (NO-CUT) | 17      |
|     |     |     |     |    |    |    |   |             |                               | 16      |
|     |     |     |     |    |    |    |   |             |                               | 15      |
|     |     |     |     |    |    |    |   |             |                               | 14      |
|     |     |     |     |    |    |    |   |             |                               | 13      |
| -   | 1   | 1   | 1   | 1  | 1  | 1  | 1 | 5-22280-0   | SPRING, SHEAR                 | 12      |
| -   | 1   | 1   | 1   | 1  | 1  | 1  | 1 | 356885-4    | STOP, SHEAR                   | 11      |
| -   | -   | 1   | 1   | -  | 1  | 1  | 1 | 1320921-1   | HOLDER, SHEAR, FRONT (CUT)    | 10      |
| -   | 1   | 1   | 1   | 1  | 1  | 1  | 1 | 462006-1    | SHEAR, FLOAT (FRONT)          | 9       |
| 1   | 2   | 2   | 2   | 1  | 1  | 1  | 1 | 1-1333200-5 | ANVIL                         | 8       |
|     |     |     |     |    |    |    |   |             |                               | 7       |
|     |     |     |     |    |    |    |   |             |                               | 6       |
| -   | 1   | 1   | 1   | 1  | 1  | 1  | 1 | 2-455889-0  | DEPRESSOR, SHEAR (FRONT)      | 5       |
| -   | 1   | 1   | 1   | 1  | 1  | 1  | 1 | 2-238011-0  | SPACER, BLOCK CRIMPER         | 4       |
| 1   | 2   | 2   | 2   | 1  | 1  | 1  | 1 | 7-456134-2  | CRIMPER, INSULATION           | 3       |
| -   | 1   | 1   | 1   | 1  | 1  | 1  | 1 | 455888-1    | SPACER, CRIMPER               | 2       |
| 1   | 2   | 2   | 2   | 1  | 1  | 1  | 1 | 1-817331-0  | CRIMPER, WIRE                 | 1       |
| -77 | -76 | -72 | -71 | -6 | -2 | -1 |   | PART NO     | DESCRIPTION                   | ITEM NO |

|                   |                         |            |       |     |  |
|-------------------|-------------------------|------------|-------|-----|--|
| QTY REQD PER ASSY |                         | PARTS LIST |       |     |  |
|                   | DIMENSIONS: mm [INCHES] | MATL       | HT TR | FIN |  |
|                   | DO NOT SCALE PRINT.     |            |       |     |  |
|                   | TOLERANCES UNLESS       |            |       |     |  |

|      |       |                                           |  |                           |         |         |             |                                                                                                                                            |
|------|-------|-------------------------------------------|--|---------------------------|---------|---------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BH   | AUG04 | OTHERWISE SPECIFIED:                      |  | DR                        | 04JUL01 | APP     | 04JUL01     |  <b>AMP</b> Incorporated<br>Harrisburg, PA 17105-3608 |
| TE   | 11-03 | 1 PLC DEC +0.5 (± 0.2 IN)                 |  | L.L.OFHOUSE               |         |         | F.BACKHURST |                                                                                                                                            |
| TE   | 3-02  | 2 PLC DEC +-                              |  | CHK                       | -       | REL     | 24AUG01     |                                                                                                                                            |
|      |       | 3 PLC DEC +-                              |  | -                         |         |         | L.L.OFHOUSE |                                                                                                                                            |
| MC   | AUG01 | ANGLES +-                                 |  | NAME                      |         |         |             | MACHINE                                                                                                                                    |
| L.JL | AUG01 | SURF TEXTURE:                             |  | SIDE FEED HD-I APPLICATOR |         |         |             | HD-I                                                                                                                                       |
| L.JL | AUG01 | REMOVE BURRS, BREAK SHARP EDGES RO.38 MAX |  | SCALE                     |         | D       |             | REF                                                                                                                                        |
| APP  | DATE  |                                           |  | -                         |         | DWG NO  |             | APPL                                                                                                                                       |
|      |       |                                           |  |                           |         | 1426222 |             | SHEET                                                                                                                                      |
|      |       |                                           |  |                           |         |         |             | 1 OF 1                                                                                                                                     |
|      |       |                                           |  |                           |         |         |             | REV                                                                                                                                        |
|      |       |                                           |  |                           |         |         |             | E                                                                                                                                          |



|   |   |   |    |                      |                 |
|---|---|---|----|----------------------|-----------------|
|   |   |   |    |                      |                 |
|   |   |   |    |                      |                 |
|   |   |   |    |                      |                 |
|   |   |   | E  | 0150-1147-04         |                 |
|   |   |   | D  | ECN 0150-1268-03     |                 |
|   |   |   | C  | ECN 0150-0343-02     |                 |
|   |   |   | B  | SEE ECN 015A-0698-01 |                 |
|   |   |   | A  | SEE ECN 015A-0696-01 |                 |
|   |   |   | 01 | PART CHANGES.        |                 |
| P | E | L | T  | R                    | REVISION RECORD |

|                                           |  |                           |  |               |  |                                                                                                                                     |  |
|-------------------------------------------|--|---------------------------|--|---------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| DIMENSIONS: mm [INCHES]                   |  | MATL                      |  | HT TR         |  | FIN                                                                                                                                 |  |
| DO NOT SCALE PRINT.                       |  | -                         |  | -             |  | -                                                                                                                                   |  |
| TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:    |  | 04 JUL 01                 |  | 04 JUL 01     |  |                                                                                                                                     |  |
| 1 PLC DEC $\pm 0.5$ [0.2 IN]              |  | DR L.LOFTHOUSE            |  | F. BACKHURST  |  |  AMP Incorporated<br>Harrisburg, PA 17105-3608 |  |
| 2 PLC DEC $\pm$                           |  | CHK -                     |  | REL 24 AUG 01 |  |                                                                                                                                     |  |
| 3 PLC DEC $\pm$                           |  |                           |  | L.LOFTHOUSE   |  |                                                                                                                                     |  |
| ANGLE $\pm$                               |  | NAME                      |  | MACHINE REF   |  |                                                                                                                                     |  |
| SURE TEXTURE. $\checkmark$                |  | SIDE FEED HD-I APPLICATOR |  | HD-I APPL     |  |                                                                                                                                     |  |
| REMOVE BURRS, BREAK SHARP EDGES RO.38 MAX |  | SCALE                     |  | DWG NO        |  | SHEET                                                                                                                               |  |
| -                                         |  | D                         |  | 1426222       |  | 1 of 1                                                                                                                              |  |
|                                           |  |                           |  |               |  | REV E                                                                                                                               |  |

## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9