


TITRE FICHE DROITE A SERTIR CABLE Ø 4,13/50	TITLE STRAIGHT PLUG CRIMP TYPE CABLE 4,13/50	R 166 093 Série — C —
--	---	---

NORMALISATION IEC : 169-7 C CECC :	SPECIFICATIONS MIL : C 39012 C
---	--

CABLES FILECA F 1703/93 - FILOTEX 50 PFC FB	CABLES
--	---------------

CARACTERISTIQUES Impéd. caract. : 50 Ω : Nominal imp. Fréq. d'utilisat. : 0-3 GHz : Freq. range R.O.S. : / : V.S.W.R. Tension tenue : 1000 V eff : Proof. voltage	PROPERTIES Catégorie climatique : - 65 + 165 °C Climatic range Tenue : { cont. cent. : { ☐ Axiale avant ☒ Axiale 2 sens ☐ Rotation ☐ Immobil. totale } In. cont. motion
--	--

CONSTRUCTION Revêtement c. masse : nickel Revêtement corps : nickel Revêt. cont. cent. : or Partie métallique : laiton Partie métal. élast. : bronze Isolant : PTFE Joint : silicone	CONSTRUCTION Masse plating : nickel Body plating : nickel Inner contact : gold metalic parts : brass metalic resilient parts : bronze Insulator : PTFE Gasket : silicone rubber
--	---




DOSSIER D'ETUDE		Dessiné	Vérifié	I.P.	MODIFICATIONS			
NOM		PAUREAU	PAUREAU		PAUREAU			
DATE		14.6.84	19.6.84		18/11/85			
VISA		PAUREAU	PAUREAU		PAUREAU			

Dimensions en mm

- Monter la gaine thermo
- Monter la ferrule
- Monter le bouchon arrière
- Dénuder le câble
- A-FILOTEX-8 - A-FILECA_10
- B-FILOTEX22- B-FILECA_24

NOTA : Pour le câble FILECA 1703/93 enlever les rubans




- Monter le manchon
- Passer le bouchon sur la tresse
- Sertir la ferrule


OUTILLAGE :

Pince M 22520/5-01
(pince R 282 293)
+ mâchoires M 22520/5-05
(mâchoires R 282246)

Hex. : (A) 5,41 - Lg 8,26



- Araser le diélectrique au droit du manchon avec un scalpel.
- Monter le téflon en butée sur le manchon



- Monter le contact en butée sur le téflon
- Sertir le contact

OUTILLAGE :


Pince M 22520/1-01
Règlage 7 (pince R 282 291)
+ positionneur M 22520/1-13
(positionneur R 282997)
tourelle rouge

- Monter l'ensemble dans le connecteur et visser le bouchon
- Couple de serrage recommandé : 170 N cm

OUTILLAGE :

Clés : 8 et 10 sur plats

- Retreindre la gaine thermo entre 135 et 250° à l'arrière du corps



Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9