









M 1:1

Layout
134733
144078
174949
214897

Layout
134732
144077
154918
194016
211222



Montage immer mit Sicherungsscheibe z.B. von Schnorr.
Assembly always with circlip, for example from Schnorr.
1) unter 3,2mm zusätzlich Unterlegscheibe verwenden.
up to 3,2mm use washer additional.
2) maximales Anzugsmoment: 200Nm
max. torque: 200Nm

214898	min. 3	Verzerrung mit Strahlengitter (SDZ) von und zwischen (SDZ)	
214897	min. 3	Beugungsspektroskopie a) 10er Beugungswinkel bei feiner SDZ b) 10er Beugungswinkel bei feiner SDZ	
194016	2,5 - 4	Verzerrung mit Strahlengitter (SDZ) von und zwischen (SDZ)	
179449	2,5 - 6,5 ^b	Beugungsspektroskopie auf Gittern a) 10er Beugungswinkel bei feiner SDZ b) 10er Beugungswinkel bei feiner SDZ	
154918	2,5 - 6	Verzerrung mit Strahlengitter (SDZ) von und zwischen (SDZ)	
164078	4 - 8	Beugungsspektroskopie auf Gittern a) 10er Beugungswinkel bei feiner SDZ b) 10er Beugungswinkel bei feiner SDZ	
164077	4 - 8	Verzerrung mit Strahlengitter (SDZ) von und zwischen (SDZ)	
134733	2,5 - 6 ^b	Beugungsspektroskopie auf Gittern a) 10er Beugungswinkel bei feiner SDZ b) 10er Beugungswinkel bei feiner SDZ	
134732	2,5 - 6 ^b	Verzerrung mit Strahlengitter (SDZ) von und zwischen (SDZ)	
Ident-Nr. Bar-nr.	Backscattered Reflektivität (Backscat)	Bemerkungen	

Information:		Tolerances		Scale 1:1	
All rights reserved. Only for information. To ensure that this is the latest version of this drawing, please contact one of the ERNI companies before using.		 4.3 Drawings not to be used		Darstellung / dimensionieren	
				Designation	
				Führungsstift <i>Guiding System ERmet</i>	
www.ERNI.com				134731	
4	04.03.2001			1	20
		DIN 9136		CONNECT	

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[ERNI Electronics:](#)

[144078](#) [214898](#) [174949](#) [134732](#) [144077](#) [134733](#) [154918](#)

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9