






LOC	DIST	REVISIONS				
		P	LTR	DESCRIPTION ÄNDERUNGEN BESCHREIBUNG	DATE	APVD
A1	-					
			A1	Tabelle ergoentzt	14-FEB-94	Ueckerm.
			A2	Einzelausfuhrung 929940-1 war 929930-1, 929938-1 war 929929-1	22-FEB-94	Ueckerm.
				Bandausfuhrung 929939-1 war 927-1770-1, 929937 war 927766-1		-
			A3	Pos. der Blindkammern 13,14 auf 7,8 geaendert	28-FEB-94	Ueckerm.
			A4	OPEL - Kurzzeichen hinzu, Bemerkung 6 und 7 hinzu	14-MAR-94	Ueckerm.
			A5	Bemerkung hinzu	15.06.94	HONIGM.
91-52230			A6	Zeichnung modifiziert	21.12.94	Meinh.
			A7	EG00-0366-98-3	08.04.98	KBWE



Ass'y in Endverrastung montiert
ASS'Y IN ENDLOCKING DEVICE ASSEMBLED



Schnitt
SECTION A-B



Bemerkungen
NOTES

- 1 AMP-Logo
AMP-LOGO

2 Bestell-Nummer
ORDER-NUMBER

3 Werkzeugaenderungsindex
REVISIONS-NUMBER


4 Werkstoffkennzeichnung
MATERIAL MARKING
- 5 GM-Logo
GM-LOGO

6 Kunden-Kurzzeichen
CUSTOMER TRADE MARK

7 Nestmarkierung
CAVITY MARKING

8 Produktions-Datum
PRODUCTION-DATE

(A5) Gehäuse muß mit
2.Kontaktsicherung,
AMP-Nr.: 964456-1,
verwendet werden!
HOUSING MUST TO USE WITH
2.CONTACTFUSE (AMP-NR.:
964456-1)



								1	1	1	1	1	2	Schieber für JPT-Gehäuse	PBT GV	rot
								1					1	JPT Rec.-Gehäuse 12 pol. N	PBT GV	weiß
									1				1	JPT Rec.-Gehäuse 12 pol. D1	PBT GV	braun
										1			1	JPT Rec.-Gehäuse 12 pol. C1	PBT GV	blau
											1		1	JPT Rec.-Gehäuse 12 pol. B1	PBT GV	grau
												1	1	JPT Rec.-Gehäuse 12 pol. A1	PBT GV	schwarz
								5-..	4-..	3-..	2-..	1-..	POS.	BENENNUNG EINZELTEIL	WERKSTOFF	OBERFLÄCHE
								..-1	..-1	..-1	..-1	..-1				FARBE
								AMP Teilenummer								

0.5-1.0mm²

CuFe2

vorverzinnt

929 939-1

929 940-1

878 335-1

169 400 734 253

828904-1

hellblau

1.5-2.5mm²

CuFe2

vorverzinnt

929 937-1

929 938-1

878 336-1

169 400 734 253

828905-1

weiß

DGB

Werkstoff

Oberfläche

Band-
ausführung

Einzel-
ausführung

Anschlag-
werkzeug

Handzange
Matrize

Einzelichtung

Farbe

Junior-Power-Timer Kontakte

Einzel-Dichtung

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR AMP INCORPORATED.
IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING
ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION.
DIESES ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH AMP INCORPORATED KONTROLLIERT.
ÄNDERUNGEN, DIE DEM TECHNISCHEN FORTSCHRITT DIENEN, SIND VORBEHALTEN.
DEN JEWEILS LETZTÜBLIGEN ÄNDERUNGSSTAND ERFOLGRIE SIE AUF ANFRAGE.
P. 150 2768 - mH - E
P. DIN 16901 - 140

DIMENSIONS:
DIMENSIONEN:
mm

OTHERWISE SPECIFIED:
ALLGEMEINE TOLERANZEN
n. ISO 9015
P. 150 2768 - mH - E
P. DIN 16901 - 140

0 PLC ±0.3 mm
1 PLC ±0.3 mm
2 PLC ±0.3 mm
3 PLC ±0.3 mm

ANGLES/WINKEL ±1°
FINISH/OBERFLÄCHE/FARBE

MATERIAL

-

DWN
M.Ueckermann

10-FEB-94

CHK
R.Forell

14-FEB-94

APVD
-

PRODUCT SPEC
PRODUKTSPEZ.

APPLICATION SPEC
VERARBEITUNGSSPEZ.

WEIGHT
GEWICHT

CUSTOMER DRAWING

AMP Deutschland GmbH

D - 63225 Langen

JPT REC.-Gehaeuse 12 pol.
JPT REC.-HOUSING 12 POS.

SIZE
A2

CAGE CODE
00779

DRAWING NO
ZEICHNUNGS-NR.
C-966399

RESTRICTED TO
NUR FÜR
GM

MASSSTAB
2:1

BLATT
1

OF
VON

REV
A7

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9