

## Mini TOPLED®

### Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant

#### LS M670, LO M670, LG M670, LP M670



#### Besondere Merkmale

- **Gehäusetyp:** weißes SMT-Gehäuse, farbloser klarer Verguss
- **Besonderheit des Bauteils:** kleine Bauform 2,3 mm x 1,3 mm x 1,4 mm
- **Wellenlänge:** 628 nm (super-rot), 606 nm (orange), 570 nm (grün), 560 nm (pure green)
- **Abstrahlwinkel:** Lambertscher Strahler (120°)
- **Technologie:** GaAsP (super-rot, orange, grün), GaP (pure green)
- **optischer Wirkungsgrad:** 1,5 lm/W (super-rot, orange), 2,5 lm/W (grün), 0,6 lm/W (pure green)
- **Gruppierungsparameter:** Lichtstärke, Wellenlänge
- **Verarbeitungsmethode:** für alle SMT-Bestücktechniken geeignet
- **Lötmethode:** IR Reflow Löten
- **Vorbehandlung:** nach JEDEC Level 2
- **Gurtung:** 8-mm Gurt mit 3000/Rolle, ø180 mm oder 12000/Rolle, ø330 mm

#### Anwendungen

- Optischer Indikator
- Hinterleuchtung (LCD, Handy, Schalter, Tasten, Displays, Werbebeleuchtung, Allgemeinbeleuchtung)
- Einkopplung in Lichtleiter
- Informationsanzeigen im Innenbereich
- Innenbeleuchtung im Automobilbereich (z.B. Instrumentenbeleuchtung, u.ä.)
- Markierungsbeleuchtung (z.B. Stufen, Fluchtwege, u.ä.)

#### Features

- **package:** white SMT package, colorless clear resin
- **feature of the device:** small package 2.3 mm x 1.3 mm x 1.4 mm
- **wavelength:** 628 nm (super-red), 606 nm (orange), 570 nm (green), 560 nm (pure green)
- **viewing angle:** Lambertian Emitter (120°)
- **technology:** GaAsP (super-red, orange, green), GaP (pure green)
- **optical efficiency:** 1.5 lm/W (super-red, orange), 2.5 lm/W (green), 0.6 lm/W (pure green)
- **grouping parameter:** luminous intensity, wavelength
- **assembly methods:** suitable for all SMT assembly methods
- **soldering methods:** IR reflow soldering
- **preconditioning:** acc. to JEDEC Level 2
- **taping:** 8-mm tape with 3000/reel, ø180 mm or 12000/reel, ø330 mm

#### Applications

- optical indicators
- backlighting (LCD, cellular phones, switches, keys, displays, illuminated advertising, general lighting)
- coupling into light guides
- indoor displays
- interior automotive lighting. (e.g. dashboard backlighting, etc.)
- marker lights (e.g. steps, exit ways, etc.)

# LS M670, LO M670, LY M670, LG M670, LP M670

## Bestellinformation Ordering Information

| Typ<br>Type                                           | Emissions-<br>farbe<br>Color of<br>Emission | Lichtstärke <sup>1)</sup> Seite 15<br>Luminous<br>Intensity <sup>1)</sup> page 15<br>$I_F = 10 \text{ mA}$<br>$I_V \text{ (mcd)}$ | Lichtstrom <sup>2)</sup> Seite 15<br>Luminous<br>Flux <sup>2)</sup> page 15<br>$I_F = 10 \text{ mA}$<br>$\Phi_V \text{ (lm)}$ | Bestellnummer<br>Ordering Code            |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| LS M670-H2K1-1<br>LS M670-J2L1-1<br>LS M670-H2L1-1    | super-red                                   | 3.55 ... 9.00<br>5.60 ... 14.00<br>3.55 ... 14.00                                                                                 | 19 (typ.)<br>30 (typ.)<br>26 (typ.)                                                                                           | Q65110A2381<br>Q65110A2382<br>Q65110A2383 |
| LO M670-H2K1-24<br>LO M670-J2L1-24<br>LO M670-H2L1-24 | orange                                      | 3.55 ... 9.00<br>5.60 ... 14.00<br>3.55 ... 14.00                                                                                 | 19 (typ.)<br>30 (typ.)<br>26 (typ.)                                                                                           | Q65110A2375<br>Q65110A2376<br>Q65110A2377 |
| LG M670-J2L1-1<br>LG M670-K2M1-1<br>LG M670-J2M1-1    | green                                       | 5.60 ... 14.00<br>9.00 ... 22.40<br>5.60 ... 22.40                                                                                | 30 (typ.)<br>50 (typ.)<br>42 (typ.)                                                                                           | Q65110A2372<br>Q65110A2373<br>Q65110A2374 |
| LP M670-G1H2-1<br>LP M670-H1J1-1<br>LP M670-G1J1-1    | pure green                                  | 1.80 ... 4.50<br>2.80 ... 5.60<br>1.80 ... 5.60                                                                                   | 9,5 (typ.)<br>12 (typ.)<br>11 (typ.)                                                                                          | Q65110A2378<br>Q65110A2379<br>Q65110A2380 |

Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe **Seite 5** für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Gurt geliefert. Z.B.: LO M670-H2K1-24 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen H2, J1, J2 oder K1 enthalten ist.

Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.

Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine Wellenlängengruppe geliefert. Z.B.: LO M670-H2K1-24 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Wellenlängengruppen -2, -3, oder -4 enthalten ist (siehe **Seite 5** für nähere Information). Z.B.: LS M670-H2K1-1 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der auf **Seite 4** spezifizierten Grenzen geliefert wird.

Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden.

Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see **page 5** for explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each reel). E.g. LO M670-H2K1-24 means that only one group H2, J1, J2 or K1 will be shippable for any one reel.

In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.

In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on any one reel. E.g. LO M670-H2K1-24 means that only 1 wavelength group -2, -3, or -4 will be shippable (see **page 5** for explanation). E.g. LS M670-H2K1-1 means that the device will be shipped within the specified limits as stated on **page 4**.

In order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable.

**Grenzwerte**  
**Maximum Ratings**

| Bezeichnung<br>Parameter                                                                                                                                                           | Symbol<br>Symbol               | Wert<br>Value  |    | Einheit<br>Unit |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|----|-----------------|
|                                                                                                                                                                                    |                                | LS, LO, LG     | LP |                 |
| Betriebstemperatur<br>Operating temperature range                                                                                                                                  | $T_{op}$                       | – 40 ... + 100 |    | °C              |
| Lagertemperatur<br>Storage temperature range                                                                                                                                       | $T_{stg}$                      | – 40 ... + 100 |    | °C              |
| Sperrschichttemperatur<br>Junction temperature                                                                                                                                     | $T_j$                          | + 100          |    | °C              |
| Durchlassstrom<br>Forward current<br>( $T_A=25^{\circ}\text{C}$ )                                                                                                                  | $I_F$                          | 30             |    | mA              |
| Stoßstrom<br>Surge current<br>$t \leq 10 \mu\text{s}$ , $D = 0.005$ , $T_A=25^{\circ}\text{C}$                                                                                     | $I_{FM}$                       | 0.5            |    | A               |
| Sperrspannung <sup>3) Seite 15</sup><br>Reverse voltage <sup>3) page 15</sup><br>( $T_A=25^{\circ}\text{C}$ )                                                                      | $V_R$                          | 12             |    | V               |
| Leistungsaufnahme<br>Power consumption<br>( $T_A=25^{\circ}\text{C}$ )                                                                                                             | $P_{tot}$                      | 95             | 90 | mW              |
| Wärmewiderstand<br>Thermal resistance<br>Sperrschicht/Umgebung <sup>4) Seite 15</sup><br>Junction/ambient <sup>4) page 15</sup><br>Sperrschicht/Lötpad<br>Junction/soldering point | $R_{th JA}$<br><br>$R_{th JS}$ | 480<br><br>230 |    | K/W<br><br>K/W  |

**Kennwerte**
**Characteristics**

( $T_A = 25^\circ\text{C}$ )

| Bezeichnung<br>Parameter                                                                                                                                                                | Symbol<br>Symbol             | Wert<br>Value  |               |                |                | Einheit<br>Unit                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                                         |                              | LS             | LO            | LG             | LP             |                                |
| Wellenlänge des emittierten Lichtes (typ.)<br>Wavelength at peak emission<br>$I_F = 10\text{ mA}$                                                                                       | $\lambda_{\text{peak}}$      | 635            | 610           | 572            | 557            | nm                             |
| Dominantwellenlänge <sup>5) Seite 15</sup><br>Dominant wavelength <sup>5) page 15</sup><br>$I_F = 10\text{ mA}$                                                                         | $\lambda_{\text{dom}}$       | 628<br>$\pm 6$ | 606*<br>-6/+3 | 570<br>$\pm 6$ | 560<br>$\pm 6$ | nm                             |
| Spektrale Bandbreite bei 50 % $I_{\text{rel max}}$ (typ.)<br>Spectral bandwidth at 50 % $I_{\text{rel max}}$<br>$I_F = 10\text{ mA}$                                                    | $\Delta\lambda$              | 45             | 40            | 25             | 22             | nm                             |
| Abstrahlwinkel bei 50 % $I_V$ (Vollwinkel) (typ.)<br>Viewing angle at 50 % $I_V$                                                                                                        | $2\varphi$                   | 120            | 120           | 120            | 120            | Grad<br>deg.                   |
| Durchlassspannung <sup>6) Seite 15</sup> (typ.)<br>Forward voltage <sup>6) page 15</sup> (max.)<br>$I_F = 10\text{ mA}$                                                                 | $V_F$<br>$V_F$               | 2.0<br>2.5     | 2.0<br>2.5    | 2.0<br>2.5     | 2.0<br>2.5     | V<br>V                         |
| Sperrstrom (typ.)<br>Reverse current (max.)<br>$V_R = 12\text{ V}$                                                                                                                      | $I_R$<br>$I_R$               | 0.01<br>10     | 0.01<br>10    | 0.01<br>10     | 0.01<br>10     | $\mu\text{A}$<br>$\mu\text{A}$ |
| Temperaturkoeffizient von $\lambda_{\text{peak}}$ (typ.)<br>Temperature coefficient of $\lambda_{\text{peak}}$<br>$I_F = 10\text{ mA}; -10^\circ\text{C} \leq T \leq 100^\circ\text{C}$ | $TC_{\lambda_{\text{peak}}}$ | 0.11           | 0.12          | 0.11           | 0.11           | nm/K                           |
| Temperaturkoeffizient von $\lambda_{\text{dom}}$ (typ.)<br>Temperature coefficient of $\lambda_{\text{dom}}$<br>$I_F = 10\text{ mA}; -10^\circ\text{C} \leq T \leq 100^\circ\text{C}$   | $TC_{\lambda_{\text{dom}}}$  | 0.07           | 0.07          | 0.07           | 0.05           | nm/K                           |
| Temperaturkoeffizient von $V_F$ (typ.)<br>Temperature coefficient of $V_F$<br>$I_F = 10\text{ mA}; -10^\circ\text{C} \leq T \leq 100^\circ\text{C}$                                     | $TC_V$                       | - 1.9          | - 1.9         | - 1.4          | - 2.1          | mV/K                           |
| Optischer Wirkungsgrad (typ.)<br>Optical efficiency<br>$I_F = 10\text{ mA}$                                                                                                             | $\eta_{\text{opt}}$          | 1.5            | 1.5           | 2.5            | 0.6            | lm/W                           |

\* Einzelgruppen siehe Seite 5  
Individual groups on page 5

**Wellenlängengruppen** (Dominantwellenlänge)<sup>5)</sup> Seite 15

**Wavelength Groups** (Dominant Wavelength)<sup>5)</sup> page 15

| Gruppe<br>Group | orange |      | Einheit<br>Unit |
|-----------------|--------|------|-----------------|
|                 | min.   | max. |                 |
| 2               | 600    | 603  | nm              |
| 3               | 603    | 606  | nm              |
| 4               | 606    | 609  | nm              |
| 5               |        |      | nm              |
| 6               |        |      | nm              |

**Helligkeits-Gruppierungsschema**

**Brightness Groups**

| Helligkeitsgruppe<br>Brightness Group | Lichtstärke <sup>1)</sup> Seite 15<br>Luminous Intensity <sup>1)</sup> page 15<br>$I_v$ (mcd) | Lichtstrom <sup>2)</sup> Seite 15<br>Luminous Flux <sup>2)</sup> page 15<br>$\Phi_v$ (mlm) |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       |                                                                                               |                                                                                            |
| G1                                    | 1.80 ... 2.24                                                                                 | 6 (typ.)                                                                                   |
| G2                                    | 2.24 ... 2.80                                                                                 | 7,6 (typ.)                                                                                 |
| H1                                    | 2.80 ... 3.55                                                                                 | 9,5 (typ.)                                                                                 |
| H2                                    | 3.55 ... 4.50                                                                                 | 12 (typ.)                                                                                  |
| J1                                    | 4.50 ... 5.60                                                                                 | 15 (typ.)                                                                                  |
| J2                                    | 5.60 ... 7.10                                                                                 | 19 (typ.)                                                                                  |
| K1                                    | 7.10 ... 9.00                                                                                 | 24 (typ.)                                                                                  |
| K2                                    | 9.00 ... 11.20                                                                                | 30 (typ.)                                                                                  |
| L1                                    | 11.20 ... 14.00                                                                               | 40 (typ.)                                                                                  |
| L2                                    | 14.00 ... 18.00                                                                               | 50 (typ.)                                                                                  |
| M1                                    | 18.00 ... 22.40                                                                               | 60 (typ.)                                                                                  |

Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine untere bzw. eine obere Familiengruppe. Diese besteht aus 3 bzw. 4 Helligkeitsgruppen besteht. Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar.

Note: The standard shipping format for serial types includes a lower or upper family group of 3 or 4 individual brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered.

**Gruppenbezeichnung auf Etikett**

**Group Name on Label**

Beispiel: J1-4

Example: J1-4

| Helligkeitsgruppe<br>Brightness Group | Wellenlänge<br>Wavelength |
|---------------------------------------|---------------------------|
| J1                                    | 4                         |

Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten.


Note: No packing unit / tape ever contains more than one group for each selection.

**Relative spektrale Emission**<sup>2) Seite 15</sup>

**Relative Spectral Emission**<sup>2) page 15</sup>

$V(\lambda)$  = spektrale Augenempfindlichkeit / Standard eye response curve


$I_{\text{rel}} = f(\lambda)$ ;  $T_A = 25\text{ °C}$ ;  $I_F = 10\text{ mA}$



**Abstrahlcharakteristik**<sup>2) Seite 15</sup>

**Radiation Characteristic**<sup>2) page 15</sup>


$I_{\text{rel}} = f(\varphi)$ ;  $T_A = 25\text{ °C}$



**Durchlassstrom**<sup>2) Seite 15</sup>

**Forward Current**<sup>2) page 15</sup>


$I_F = f(V_F); T_A = 25^\circ\text{C}$



**Relative Lichtstärke**<sup>2) 7) Seite 15</sup>

**Relative Luminous Intensity**<sup>2) 7) page 15</sup>


$I_V/I_{V(10\text{ mA})} = f(I_F); T_A = 25^\circ\text{C}$



**Relative Lichtstärke**<sup>2) Seite 15</sup>

**Relative Luminous Intensity**<sup>2) page 15</sup>


$I_V/I_{V(25^\circ\text{C})} = f(T_j); I_F = 10\text{ mA}$



# Maximal zulässiger Durchlassstrom

## Max. Permissible Forward Current


$$I_F = f(T)$$




# Zulässige Impulsbelastbarkeit $I_F = f(t_p)$

## Permissible Pulse Handling Capability

Duty cycle  $D =$  parameter,  $T_A = 25\text{ °C}$



**Maßzeichnung**<sup>8)</sup> Seite 15  
**Package Outlines**<sup>8)</sup> page 15



**Gewicht / Approx. weight:**


7 mg

**Gurtung / Polarität und Lage**<sup>8)</sup> Seite 15

Verpackungseinheit 3000/Rolle, ø180 mm  
 oder 12000/Rolle, ø330 mm


**Method of Taping / Polarity and Orientation**<sup>8)</sup> page 15

Packing unit 3000/reel, ø180 mm or  
 12000/reel, ø330 mm



**Empfohlenes Lötpad design**<sup>8) 9)</sup> Seite 15  
**Recommended Solder Pad**<sup>8) 9)</sup> page 15

IR Reflow Lötén  
 IR Reflow Soldering




**Lötbedingungen**
**Soldering Conditions**
**Reflow Lötprofil für bleifreies Löten**
**Reflow Soldering Profile for lead free soldering**

Vorbereitung nach JEDEC Level 2

Preconditioning acc. to JEDEC Level 2

(nach J-STD-020D.01)

(acc. to J-STD-020D.01)



OHA04612

| Profil-Charakteristik<br>Profile Feature                          | Symbol<br>Symbol | Pb-Free (SnAgCu) Assembly |                |         | Einheit<br>Unit |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------|-----------------|
|                                                                   |                  | Minimum                   | Recommendation | Maximum |                 |
| Ramp-up Rate to Preheat*)<br>25 °C $\square$ 150 °C               |                  |                           | 2              | 3       | K/s             |
| Time $t_s$<br>$T_{Smin}$ to $T_{Smax}$                            | $t_s$            | 60                        | 100            | 120     | s               |
| Ramp-up Rate to Peak*)<br>$T_{Smax}$ $\square$ $T_p$              |                  |                           | 2              | 3       | K/s             |
| Liquidus Temperature                                              | $T_L$            | 217                       |                |         | °C              |
| Time above Liquidus temperature                                   | $t_L$            |                           | 80             | 100     | s               |
| Peak Temperature                                                  | $T_p$            |                           | 245            | 260     | °C              |
| Time within 5 °C of the specified peak<br>temperature $T_p$ - 5 K | $t_p$            | 10                        | 20             | 30      | s               |
| Ramp-down Rate*<br>$T_p$ $\square$ 100 °C                         |                  |                           | 3              | 6       | K/s             |
| Time<br>25 °C $\square$ $T_p$                                     |                  |                           |                | 480     | s               |

All temperatures refer to the center of the package, measured on the top of the component

\* slope calculation  $\square$  T/ $\square$  t:  $\square$  t max. 5 s; fulfillment for the whole T-range

# Barcode-Produkt-Etikett (BPL)

## Barcode-Product-Label (BPL)

**OSRAM Opto Semiconductors**  
 (6P) BATCH NO: 1234567890  
  
 (1T) LOT NO: 1234567890 (9D) D/C: 1234  
  
 (X) PROD NO: 123456789 (Q) QTY: 9999 (G) GROUP: XX-XX-X-X  


LX XXXX BIN1: XX-XX-X-XXX-X  
 RoHS Compliant  



ML Temp ST  
 2 260 °C R




Pack: R18  
 DEMY 022  
 B\_R999\_1880.1642 R

OHA04563

# Gurtverpackung

## Tape and Reel




Tape dimensions in mm (inch)

| $W$                  | $P_0$                                | $P_1$                                | $P_2$                                 | $D_0$                              | $E$                                     | $F$                                     |
|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| $8 + 0.3$<br>$- 0.1$ | $4 \pm 0.1$<br>( $0.157 \pm 0.004$ ) | $4 \pm 0.1$<br>( $0.157 \pm 0.004$ ) | $2 \pm 0.05$<br>( $0.079 \pm 0.002$ ) | $1.5 + 0.1$<br>( $0.059 + 0.004$ ) | $1.75 \pm 0.1$<br>( $0.069 \pm 0.004$ ) | $3.5 \pm 0.05$<br>( $0.138 \pm 0.002$ ) |

Reel dimensions in mm (inch)

| $A$      | $W$       | $N_{min}$  | $W_1$                         | $W_2 \max$   |
|----------|-----------|------------|-------------------------------|--------------|
| 180 (7)  | 8 (0.315) | 60 (2.362) | $8.4 + 2$ ( $0.331 + 0.079$ ) | 14.4 (0.567) |
| 330 (13) | 8 (0.315) | 60 (2.362) | $8.4 + 2$ ( $0.331 + 0.079$ ) | 14.4 (0.567) |

## Trockenverpackung und Materialien Dry Packing Process and Materials




**Anm.:** Feuchteempfindliche Produkte sind verpackt in einem Trockenbeutel zusammen mit einem Trockenmittel und einer Feuchteindikatorkarte

Bezüglich Trockenverpackung finden Sie weitere Hinweise im Internet und in unserem Short Form Catalog im Kapitel "Gurtung und Verpackung" unter dem Punkt "Trockenverpackung". Hier sind Normenbezüge, unter anderem ein Auszug der JEDEC-Norm, enthalten.

**Note:** Moisture-sensitive product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card.  
Regarding dry pack you will find further information in the internet and in the Short Form Catalog in chapter "Tape and Reel" under the topic "Dry Pack". Here you will also find the normative references like JEDEC.

## Kartonverpackung und Materialien Transportation Packing and Materials



**Revision History: 2012-06-15**

Previous Version: 2012-04-19

| Page | Subjects (major changes since last revision) | Date of change |
|------|----------------------------------------------|----------------|
| all  | Not for new designs                          | 2006-01-01     |
| 1, 2 | yellow obsolete acc. to OS-PD-2006-009       | 2006-10-04     |
| 12   | OS-IN-2012-005                               | 2012-04-19     |
| 9    | OS-IN-2012-017                               | 2012-06-15     |
|      |                                              |                |
|      |                                              |                |
|      |                                              |                |
|      |                                              |                |
|      |                                              |                |
|      |                                              |                |
|      |                                              |                |
|      |                                              |                |

**Attention please!**

The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics. Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization. If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet.

**Packing**

Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office. By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred.

**Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose!** Critical components<sup>9) page 15</sup> may only be used in life-support devices or systems<sup>10) page 15</sup> with the express written approval of OSRAM OS.

**Fußnoten:**

- 1) Helligkeitswerte werden mit einer Stromeinprägedauer von 25 ms und einer Genauigkeit von  $\pm 11\%$  ermittelt.
- 2) Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der Herstellung von LED können typische oder abgeleitete technische Parameter nur aufgrund statistischer Werte wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen Produktes überein, dessen Werte sich von typischen und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B. aufgrund technischer Verbesserungen, werden diese typischen Werte ohne weitere Ankündigung geändert.
- 3) Die LED kann kurzzeitig in Sperrrichtung betrieben werden.
- 4)  $R_{thJA}$  ergibt sich bei Montage auf PC-Board FR 4 (Padgröße  $\geq 5 \text{ mm}^2$  je Pad)
- 5) Wellenlängen werden mit einer Stromeinprägedauer von 25 ms und einer Genauigkeit von  $\pm 1 \text{ nm}$  ermittelt.
- 6) Spannungswerte werden mit einer Stromeinprägedauer von 1 ms und einer Genauigkeit von  $\pm 0,1 \text{ V}$  ermittelt.
- 7) Im gestrichelten Bereich der Kennlinien muss mit erhöhten Helligkeitsunterschieden zwischen Leuchtdioden innerhalb einer Verpackungseinheit gerechnet werden
- 8) Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch).
- 9) Gehäuse hält TTW-Lötlitze aus.
- 10) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt.
- 11) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für
  - (a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder
  - (b) für die Lebenserhaltung bestimmt.
 Falls sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist.

**Remarks:**

- 1) Brightness groups are tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of  $\pm 11\%$ .
- 2) Due to the special conditions of the manufacturing processes of LED, the typical data or calculated correlations of technical parameters can only reflect statistical figures. These do not necessarily correspond to the actual parameters of each single product, which could differ from the typical data and calculated correlations or the typical characteristic line. If requested, e.g. because of technical improvements, these typ. data will be changed without any further notice.
- 3) Driving the LED in reverse direction is suitable for short term application.
- 4)  $R_{thJA}$  results from mounting on PC board FR 4 (pad size  $\geq 5 \text{ mm}^2$  per pad)
- 5) Wavelengths are tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of  $\pm 1 \text{ nm}$ .
- 6) Forward voltages are tested at a current pulse duration of 1 ms and a tolerance of  $\pm 0.1 \text{ V}$ .
- 7) In the range where the line of the graph is broken, you must expect higher brightness differences between single LEDs within one packing unit.
- 8) Dimensions are specified as follows: mm (inch).
- 9) Package able to withstand TTW-soldering heat.
- 10) A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system.
- 11) Life support devices or systems are intended
  - (a) to be implanted in the human body, or
  - (b) to support and/or maintain and sustain human life.
 If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered.



## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9